

**KERN****Kompaktná váha typ ECB, maximálny rozsah váženia: 10000g**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479452 10000
GTIN	4045761161429
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

Veľký podsvietený LCD displej (výška číslíc 21 mm). Vážiacia doska z nehrdzavejúcej ocele. Extrémne jednoduché ovládanie pomocou 2 tlačidiel.

- **Funkcia tarovania (funkcia pridanej hmotnosti) pre ľahké vynulovanie displeja.**
- **Prevádzka na batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Pripojenie je možné cez sieťový adaptér.**

### Zvláštne príslušenstvo:

6 batérií č.081561 veľ. LR6, sieťový adaptér alebo batéria na vyžiadanie.

## Technický opis

Výška	60 mm
Hĺbka	300 mm
Rozmery Vážiacia doska	320×260
Odčítanie	5 g
Šírka	320 mm
Hmotnosť netto	2,6 kg
maximálny rozsah váženia	10000 g
Počet obsiahnutých batérií	2

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

## Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------