

**KERN****Kompaktná váha typ ECB, maximálny rozsah váženia: 20000g**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479452 20000
GTIN	4045761161436
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

Veľký podsvietený LCD displej (výška číslíc 21 mm). Vážiacia doska z nehrdzavejúcej ocele. Extrémne jednoduché ovládanie pomocou 2 tlačidiel.

- **Funkcia tarovania (funkcia pridanej hmotnosti) pre ľahké vynulovanie displeja.**
- **Prevádzka na batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Pripojenie je možné cez sieťový adaptér.**

### Zvláštne príslušenstvo:

6 batérií č.081561 veľ. LR6, sieťový adaptér alebo batéria na vyžiadanie.

## Technický opis

Šírka	320 mm
Rozmery Vážiacia doska	320x260
Hmotnosť netto	2,6 kg
Výška	60 mm
Odčítanie	10 g
Hĺbka	300 mm
maximálny rozsah váženia	20000 g
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6

Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

### Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50

### Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------