

KERN**Kompaktná váha typ ECB, maximálny rozsah váženia: 50000g**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479452 50000
GTIN	4045761161443
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

Veľký podsvietený LCD displej (výška číslic 21 mm). Vážiacia doska z nehrdzavejúcej ocele. Extrémne jednoduché ovládanie pomocou 2 tlačidiel.

- **Funkcia tarovania (funkcia pridanej hmotnosti) pre ľahké vynulovanie displeja.**
- **Prevádzka na batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Pripojenie je možné cez sieťový adaptér.**

Zvláštne príslušenstvo:

6 batérií č.081561 veľ. LR6, sieťový adaptér alebo batéria na vyžiadanie.

Technický opis

Rozmery Vážiacia doska	320×260
Hmotnosť netto	2,6 kg
maximálny rozsah váženia	50000 g
Šírka	320 mm
Odčítanie	20 g
Výška	60 mm
Hĺbka	300 mm
Počet obsiahnutých batérií	2

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------