

KERN**Plošná váha, typ EOB, maximálny rozsah váženia: 60Lkg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479600 60L
GTIN	4045761085619
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Robustná balíková váha pre expedíciu.**
- **Maximálne ľahká obsluha štyrmi tlačidlami.**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou cifier 25 mm, tiež oddelené od plošiny; nastaviteľné a montovateľné pomocou cca. 2 m dlhého ohybného kábla.**
- **Možnosť prevádzky zo siete a na batériu, automatické vypnutie po 3minútach.**

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra a nástenného držiaka pre zobrazovaciu jednotku.

Zvláštne príslušenstvo:

6 kusov batérií č. 081561 veľ. LR6, statív pre zobrazovaciu jednotku na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť netto	12 kg
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Zobrazovacia jednotka Šírka	215 mm
Zobrazovacia jednotka Výška	50 mm
maximálny rozsah váženia	0 - 60 kg

Odčítanie	20 g
Reprodukovateľnosť	20 g
Zobrazovacia jednotka Hĺbka	110 mm
Rozmery Vážiaca doska	550×550 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Výška cifier Zobrazovacia jednotka	25 mm
Druh produktu	Plošinová váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 100	027700 100
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 180	027710 180

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------