

KERN**Počítací systém, typ CCS, maximálny rozsah váženia: 60kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479542 60
GTIN	4045761153288
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).
- Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť programovateľná so zvukovým signálom.
- Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.
- Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.
- Možnosť prevádzky zo siete a na akumulátor.
- Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).
- Prepínanie zobrazenia z kusov na hmotnosť.

Systém počítania zložený z referenčnej váhy a množstvej váhy (plošinovej váhy) s 2,0 m pripájacím káblom.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu pre referenčnú váhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Vnútoraná batéria, signálne svetlo na vyžiadanie.

Upozornenie:

Pri kalibrácii si, prosím, zvolte obe ponúknuté polohy, pretože je potrebné nakalibrovat referenčnú váhu aj množstevnú váhu (plošinovú váhu).

Technický opis

Čas zákmitu	2 s
Hĺbka	350 mm
Plošinová váha Hĺbka	400 mm
maximálny rozsah váženia	0 - 60 kg
Kusová hmotnosť minimálna	1 g
Šírka	320 mm
Linearita	±0,2 g
Plošinová váha Šírka	500 mm
Plošinová váha Výška	137 mm
Reprodukovateľnosť	0,1 g
Odčítanie	0,1 g
Hmotnosť netto	13 kg
Výška	125 mm
Rozmery Vážiaca doska	294×225 mm
Odčítanie Množstevná váha	2 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Počítacia váha