

Garant**6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive, Rozmer cez steny: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631225 6
GTIN	4045197497017
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Vnútorň štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochy matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Vložky s otvorom.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny	6 mm
Ø na strane výstupu	9,3 mm
Dĺžka	24,8 mm
vhodné pre palce (americký rozmer)	7/32 palec
vhodné pre palce (americký rozmer)	15/64 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča