

HOLEX**Súprava obojstranných otvorených kľúčov, chrómovaná, Počet kľúčov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610960 13
GTIN	4045197459596
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

1 obojstranný otvorený kľúč C. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Veľ. 6×7; 8×9;
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technický opis

Počet kľúčov	13
Rozmery cez steny	metrické
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 30X34	610950 30X34
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610950 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610950 8X9
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610950 16X17
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610950 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610950 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610950 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610950 6X7
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 24X26	610950 24X26
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610950 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 36X41	610950 36X41
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 21X23	610950 21X23
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 27X32	610950 27X32