

HOLEX**Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 24X26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610950 24X26
GTIN	4045197281401
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny ₁	24 mm
maximálna šírka rozovretia b2	58 mm
maximálna výška rozovretia h	9 mm
Rozmer cez steny ₂	26 mm
maximálna šírka rozovretia b1	54 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	265 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč