



## Račna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 3/8 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	635190
GTIN	4013288121875
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Voľne **otočná hlava račne** s definovanými polohami zacvaknutia pri 0° (použitie ako skrutkovač) a obojstranne pri polohe 75° a 90°. Pracovný uhol 5°, s vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod.

#### Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

### Technický opis

Označenie výrobcu	8000 B
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Celková dĺžka	199 mm
Počet zubov	72
Pracovný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna

