

HOLEX**Bezpečnostná skrinka, Šírka: 1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	981105 1200
GTIN	4045197886309
Trieda položky	96G

Popis**Prevedenie:**

Vonkajšie telo vyrobené z ocelového plechu, vnútorné telo z panelov potiahnutých HPL. Podlahová koncová lišta vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Police sú výškovo nastaviteľné v 64 mm rastrí.

Automatické samozatváranie pomocou termomechaniky v prípade požiaru: Dvere sa zatvárajú pri max. 50 °C a privádzacie a výfukové kanály sa zatvárajú pri 70 °C.

Pripojenie vetrania cez hrdlo DN 80.

Prevádzka podľa TRGS 510 (povolená aj bez odpadového vzduchu!).

Uzemnenie v súlade s TRBS 2153 (zabránenie zdrojom vznietenia).

Záchytná vaňa v súlade s pokynmi pre ocelové vane (StaWaR, DiBt Berlin).

Vyrovnávacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy.

Vybavené so zásuvnými vložkami DOM (schopné systémov hlavného kľúča).

Prevedenie reklamného textu:

- **Vonkajšie telo vyrobené z ocelového plechu, vnútorné telo vyrobené z panelov potiahnutých HPL.**
- **Uchytenie na policu, výškovo nastaviteľné v krokoch po 64 mm.**
- **Automatické samozatváranie v prípad požiaru.**
- **S uzemnením a pripojením na odpadový vzduch.**
- **S vložkami typu DOM (s podporou systémov hlavného kľúča).**

· Uzamykatelné.**Norma:**

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Isolierung nach DIN 4102.

Povrchová úprava farby:Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.****Technický opis**

Objem záchytnej nádrže	33 l
Úžitková hĺbka	430 mm
Počet políc	3
Nosnosť police	75 kg
Počet vložiek z dierovaného plechu	1
Úžitková výška	1700 mm
Hĺbka	598 mm
Šírka	1190 mm
Hmotnosť	505 kg
Počet záchytných nádrží na dne	1
Úžitková šírka	1087 mm
Výška	1935 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	75 kg
Prestavenie výšky v mriežke	64 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Odolnosť voči ohňu	90 min
Druh produktu	Bezpečnostná skrinka