



## Nástroj na valčkovanie EG5 univerzálny, Typ upínania na stopku: VDI25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291505 VDI25
GTIN	4060491000060
Trieda položky	29F

### Popis

**Prevedenie:**

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

**Výhoda:**

Je možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

**Použitie:**

Na mechanické zušľachtovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.

**Vhodné pre:**

Rozsah  $\varnothing$  (odporúčaný): 10 mm – 100 mm

**Rozsah balenia:**

Dva náhradné valčeky zabudované v klietke.

**Upozornenie:**

Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

### Technický opis

Hroty-Odsadenie stredu	80 mm
maximálna sila valcovania	3 kN
Ø valčekov	5 mm
Typ upínania na stopku	VDI25
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	121 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie