

**Súprava obojstranných otvorených kľúčov, Počet kľúčov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	611000 10
GTIN	4018754057542
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

**Rozsah balenia:**

1 obojstranný otvorený kľúč C. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Veľ. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Technický opis**

Počet kľúčov	10
Rozmery cez steny	metrické
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Druh produktu	Skrutkový kľúč

**Príslušenstvo**

Plastový zvierací držiak s uzatváracou sponou pre počet kľúčov 11	611700 11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610100 8X9
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 20X22	610100 20X22
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610100 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17	610100 16X17
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 21X24	610100 21X24
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610100 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X19	610100 18X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610100 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 27X30	610100 27X30
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610100 6X7