

Garant**Doskový odmagnetovací přístroj DM1, Typ: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380862 300
GTIN	4045197886224
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- Pólová doska vyrobená z laminovaného kremíkového plechu s nízkymi stratami výkonu v dôsledku indukovaných vírivých prúdov.
- Prívod elektrického prúdu 230 V/50 Hz alebo 115 V/60 Hz (prepínateľné).
- Trieda ochrany IP21 (úplne zapuzdrené zariadenie).
- Zaťaženie 100 % (možná nepretržitá prevádzka).

Popis:

QR kód na získanie dôležitých informácií.
Vysokokvalitný povrch z kremíkového plechu.
Stačí prepnúť. Vhodný pre 115 V a 230 V.
Integrované rukoväte pre optimálny transport.

Použitie:

- Odmagnetizovanie sa vykonáva presunutím obrobku cez pólovú dosku raz alebo viackrát v rovnakom smere, pričom obrobok musí byť vždy ťahaný po celej dĺžke pólovej dosky.
- Pre demagnetizáciu obrobkov po magnetickom upnutí.
- Pevná konštrukcia (plášť z hliníkového odliatku) zaisťuje dlhodobé používanie v drsných aplikáciách.

Technický opis

Výška puzdra	137 mm
Dĺžka puzdra	260 mm
max. šírka obrobku	305 mm
Hĺbka zasunutia	75 mm
Dĺžka pólovej dosky	250 mm
Šírka puzdra	315 mm
Šírka pólovej dosky	305 mm
Hmotnosť	36,5 kg
Príkon	990 W
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC)	+++
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany	IP 21
Doba zapnutia	100 %
Druh produktu	Demagnetizačný prístroj