



## Račna s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom a otočnou rukoväťou



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	635220
GTIN	3148517944619
Trieda položky	63V

### Popis

#### Prevedenie:

Pracovný uhol 6° pri bežnom použití, pri použití **otočnej rukoväti** 0°. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod.

#### Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

### Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Celková dĺžka	235 mm
Počet zubov	60
Pracovný uhol	0 - 6 Stupeň
Druh produktu	Račna