



Nástroj na valčekovanie EGI5-32AI univerzálny, Typ upínania na stopku: VDI40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291530 VDI40
GTIN	4060491000275
Trieda položky	29F

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Vysoká flexibilita vďaka vonkajšiemu a vnútornému použitiu.

Nezávisle od priemeru (v rámci odporúčaného rozsahu) pre vnútorné spracovanie.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Pre vonkajší \varnothing od 10 mm a vnútorný \varnothing od 32 mm.

Vhodné pre:

Rozsah \varnothing vonkajší (odporúča sa): 10 mm – 100 mm

Rozsah \varnothing vnútorný (odporúča sa): 32 mm – 150 mm

Rozsah balenia:

Dva náhradné valčeky zabudované v klietke.

Upozornenie:

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	32 mm
Ø valčekov	5 mm
Hroty-Odsadenie stredu	58 mm
maximálna sila valcovania	3 kN
Typ upínania na stopku	VDI40
Dĺžka previsu L_A	168 mm
Úžitková dĺžka L_N	100 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie