

Piedinghaus

Pákové nožnice na plech, Model: 1BR/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Trieda položky	76L

Popis**Prevedenie:**

Stabilné telo nožníc vyrobené z kalenej ocele. Oscilačné nožové sane bez vôle (iba nízke straty trením), nôž vyrobený zo špeciálnej nástrojovej ocele, špeciálne kalený a brúsený. Rameno páky s pružinou protizávažia ako ochrana pred nehodou, všetky otočné čapy nastaviteľné, všetky modely s plynule nastaviteľným pridržiavačom.

S pákovým prevodom. Na rezanie plechov a kruhovej ocele.

Povrchová úprava farby:

Červenohnedá.

Upozornenie:

- **Pri neskoršej objednávke náhradných nožov sú potrebné tieto údaje: Značka, model, podľa možnosti aj číslo stroja alebo presný náčrt.**
- **Upozorňujeme: Uvedená kapacita rezania je maximálna kapacita rezu. Pre neustále namáhanie v hornej oblasti rezu odporúčame nasledujúci väčší model.**
- **Špecifikácie rezného výkonu sa vzťahujú na materiál s pevnosťou v ťahu 450 N/mm².**

Technický opis

Výkon v strihu Hrúbka plechu	do 4 mm
------------------------------	---------

Model	1BR/4
Dĺžka noža dole	120 mm
Výkon v strihu Ø okrúhlej ocele	do 10 mm
Hmotnosť	10,5 kg
Dĺžka noža hore	149 mm
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Poistná pružina páky Vhodné pre model 1BR4/2	769933 1BR4/2
Poistná pružina páky Vhodné pre model 1BR/4	769931 1BR/4
Náhradný nôž na plech (dolný nôž) Model 1BR/4	769934 1BR/4
Náhradný nôž na plech (horný nôž) Model 1BR/4	769932 1BR/4