

Pneumatische

**Pákové nožnice na plech, Model: 4BR/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Trieda položky	76L

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné telo nožníc vyrobené z kalenej ocele. Oscilačné nožové sane bez vôle (iba nízke straty trením), nôž vyrobený zo špeciálnej nástrojovej ocele, špeciálne kalený a brúsený. Rameno páky s pružinou protizávažia ako ochrana pred nehodou, všetky otočné čapy nastaviteľné, všetky modely s plynule nastaviteľným pridržiavačom.

S pákovým prevodom. Na rezanie plechov a kruhovej ocele. S ozubeným pákovým prevodom. Na rezanie plechov, plochej ocele, kruhovej a štvorhrannej ocele. S meradlami na plech možno tiež rozdeliť alebo rozrezať L a T ocel' v pravom uhle a v rohovom spoji. Na to sú potrebné 2 – 3 pohyby páky.

**Povrchová úprava farby:**

Červenohnedá.

**Upozornenie:**

- Pri neskoršej objednávke náhradných nožov sú potrebné tieto údaje: Značka, model, podľa možnosti aj číslo stroja alebo presný nákres.
- Upozorňujeme: Uvedená kapacita rezania je maximálna kapacita rezu. Pre neustále namáhanie v hornej oblasti rezu odporúčame nasledujúci väčší model.
- Špecifikácie rezného výkonu sa vzťahujú na materiál s pevnosťou v ťahu 450 N/mm<sup>2</sup>.

**Technický opis**

Hmotnosť	47 kg
Výkon v strihu štvorhrannej ocele	do 18 mm
Dĺžka noža hore	186 mm
Výkon v strihu Ø okrúhlej ocele	do 20 mm
Model	4BR/8
Výkon v strihu Hrúbka plechu	do 8 mm
Dĺžka noža dole	175 mm
Druh produktu	rezacie kliešte

## Príslušenstvo

Poistná pružina páky Prevedenie RECHTS	769937 RECHTS
Náhradný nôž na plech (dolný nôž) Model 4BR/8	769934 4BR/8
Náhradný nôž na plech (horný nôž) Model 4BR/8	769932 4BR/8