

Pöcklinghaus

**Pákové nožnice na plech, Model: 1BR/6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Trieda položky	76L

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné telo nožníc vyrobené z kalenej ocele. Oscilačné nožové sane bez vôle (iba nízke straty trením), nôž vyrobený zo špeciálnej nástrojovej ocele, špeciálne kalený a brúsený. Rameno páky s pružinou protizávažia ako ochrana pred nehodou, všetky otočné čapy nastaviteľné, všetky modely s plynule nastaviteľným pridržiavačom.

S pákovým prevodom. Na rezanie plechov a kruhovej ocele.

**Povrchová úprava farby:**

Červenohnedá.

**Upozornenie:**

- **Pri neskoršej objednávke náhradných nožov sú potrebné tieto údaje: Značka, model, podľa možnosti aj číslo stroja alebo presný náčrt.**
- **Upozorňujeme: Uvedená kapacita rezania je maximálna kapacita rezu. Pre neustále namáhanie v hornej oblasti rezu odporúčame nasledujúci väčší model.**
- **Špecifikácie rezného výkonu sa vzťahujú na materiál s pevnosťou v ťahu 450 N/mm<sup>2</sup>.**

**Technický opis**

Výkon v strihu Ø okrúhlej ocele	do 13 mm
---------------------------------	----------

Dĺžka noža hore	211 mm
Model	1BR/6
Výkon v strihu Hrúbka plechu	do 6 mm
Dĺžka noža dole	180 mm
Hmotnosť	19 kg
Druh produktu	rezacie kliešte

## Príslušenstvo

Náhradný nôž na plech (dolný nôž) Model 1BR/6	769934 1BR/6
Poistná pružina páky Vhodné pre model 1BR6/3	769933 1BR6/3
Poistná pružina páky Vhodné pre model 1BR/6	769931 1BR/6
Náhradný nôž na plech (horný nôž) Model 1BR/6	769932 1BR/6