

**Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 34X36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610950 34X36
GTIN	4045197441508
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny ₂	36 mm
maximálna šírka rozovretia b ₂	80 mm
maximálna výška rozovretia h	10 mm
Rozmer cez steny ₁	34 mm
maximálna šírka rozovretia b ₁	75 mm
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	325 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň

Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč