

Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 3/4 s tenkými stenami, dlhá, Rozmer cez steny: 27mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	652210 27
GTIN	4991644413010
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová ocel, povrch leštený.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka	100 mm
Ø na strane výstupu	40,5 mm
Rozmer cez steny	27 mm
Pohonný štvorhran	3/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 3/4 palca

652900

Gumový krúžok na vložky, 3/4 palca

652800