

MIRKA**Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567804 80 |
| GTIN | 6416868219968 |
| Trieda položky | 56M |

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sieťovej štruktúre** s tisíckami otvorov.

ABRANET® ACE s optimalizovanou brúsnou sieťkou a **keramickým zrnom (CER)** ponúka vynikajúci brúsny výkon a **dlhšiu životnosť**.

Výhoda:

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

Použitie:

Ideálny na použitie pri **velmi tvrdých materiáloch**, napr. laky s UV ochranou, základné nátery, tvrdé drevo, vhodný aj na oceľové materiály.

Technický opis

| | |
|----------|----|
| Zrnitosť | 80 |
|----------|----|

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ø kotúčov | 150 mm |
| Séria | ABRANET® ACE |
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 150 mm |
| Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s |
| Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150 | 567885 150 |
| Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150 | 567887 150 |
| Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147 | 567990 147 |