


STARCKE®**Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1, Ø 150 mm, Zrinitosť: 320**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567775 320
GTIN	4002748778230
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**.

Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu **(A)**.

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a samoprilhavá pre rýchlu výmenu kotúča.

So 6-násobným dierovaním pre brúsku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pre Bosch, Metabo atď.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Na **excentrické brúsky** s brúsnyimi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť **40m/s**.

Technický opis

Zrinitosť	320
Ø kotúčov	150 mm

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	7
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
	567887 150

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø
150

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150

567885 150