

**HOLEX****Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,  
Zrinitosť: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567790 240
GTIN	4045197526472
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips s **papierovým podkladom**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.

Brúsny kotúč so suchým zipsom s poloopeným rozptylom, korund (A).

**Použitie:**

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny **všestranný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

**Technický opis**

Zrinitosť	240
Ø kotúčov	150 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150	567887 150
Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147