

Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 3/4 s tenkými stenami, dlhá, Rozmer cez steny: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 652210 30 |
| GTIN | 4991644413041 |
| Trieda položky | 63R |

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S pričným otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová ocel, povrch leštený.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Dĺžka | 100 mm |
| Ø na strane výstupu | 44,3 mm |
| Rozmer cez steny | 30 mm |
| Pohonný štvorhran | 3/4 palec |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný klúč |
| vhodné pre používanie stroja | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného klúča |

Príslušenstvo

Gumový krúžok na vložky, 3/4 palca

652800

Spojovací kolík pre vložky, 3/4 palca

652900