

STARCKE®**Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1, Ø 150 mm, Zrinitosť: 600**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567775 600
GTIN	4002748778278
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**.

Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu **(A)**.

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a samoprilhavá pre rýchlu výmenu kotúča.

So 6-násobným dierovaním pre brúsku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pre Bosch, Metabo atď.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Na **excentrické brúsky** s brúsnyimi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť **40m/s**.

Technický opis

Zrinitosť	600
Ø kotúčov	150 mm

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	7
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
	567887 150

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø
150

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147

567990 147