

MIRKA**Brúsne pásiky na suchý zips ABRANET®, 81×133 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567845 120
GTIN	6416868540383
Trieda položky	56M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sieťovej štruktúre** s tisíckami otvorov.

Výhoda:

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

Použitie:

Suchý zips ABRANET® na použitie na vibračných brúskach, resp. na ručné použitie s ručným brúsnym blokom č. 567856.

Brúsenie lakov, tmelov, základných náterov, plastov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.

Technický opis

Zrinitosť	120
Séria	ABRANET®
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Brúsny kotúč Šírka	81 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	133 mm
Atribút Názov produktu	81×133 mm
Druh produktu	Brúsny papier so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		