

3M**Leštenie uhlove brúsky sortiment 27 kusov, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567765 125
GTIN	2050001694263
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče so zadnou stranou so suchým zipsom na použitie na uhlových brúskach.

Použitie:

V len malých pracovných krokoch na vysokoleštenom povrchu.

- **Predbrúsenie: brúsny kotúč so suchým zipsom 359F Multicut.**
- **Medzbrúsenie: brúsny kotúč so suchým zipsom 237AA Trizact™.**
- **Záverečný výbrus: leštiaca huba so suchým zipsom (plst) s leštiacou pastou.**

Rozsah balenia:

Sortiment uhlových brúsok v robustnom kartóne zložený z:

10× **359F Hookit™** korund brúsny kotúč so suchým zipsom (**A**) zrno 180.

10× **237AA Trizact™ Hookit™** brúsny kotúč so suchým zipsom zrno 600 (A030).

5× **leštiaca huba so suchým zipsom (plst)** Buffing Pad červená/biela s držiakom Hookit.

1× **leštiaca pasta** (pevná).

1× **brúsny tanier so suchým zipsom** Ø 125 mm (stredný).

1× **návod na obsluhu.**

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Počet dielov	27
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom