

MIRKA**Kotúč ABRALON™, Ø 77 mm, Zrnitosť: 4000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567901 4000
GTIN	6416868636741
Trieda položky	56M

Popis**Prevedenie:**

Patentovaný systém povrchovej úpravy ABRALON™ pozostáva z tkanej sieťoviny s povrchom z karbidu kremíka na tenkej vrstve peny. Výhody sú:

- **Brúsna sieťka umožňuje voľnú cirkuláciu vody a vzduchu, brúsny prach sa účinne odstraňuje.**
- **Vysoko účinný – skrátený pracovný čas a dlhé prestoje.**

Použitie:

Na ručné a strojové **suché alebo mokré brúsenie** kontúr, tvarov, kovov **s vysokými požiadavkami na povrch** až po predbežné leštenie.

Technický opis

Zrnitosť	4000
Ø kotúčov	77 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Brúsna podložka	Tkaná sieť
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 77 mm

Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 77

567885 77