

MIRKA**Kotúč ABRALON™, Ø 150 mm, Zrnitost: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567900 500
GTIN	6416868728484
Trieda položky	56M

Popis**Prevedenie:**

Patentovaný systém povrchovej úpravy ABRALON™ pozostáva z tkanej sieťoviny s povrchom z karbidu kremíka na tenkej vrstve peny. Výhody sú:

- **Brúsna sieťka umožňuje voľnú cirkuláciu vody a vzduchu, brúsny prach sa účinne odstraňuje.**
- **Vysoko účinný – skrátený pracovný čas a dlhé prestoje.**

Použitie:

Na ručné a strojové **suché alebo mokré brúsenie** kontúr, tvarov, kovov **s vysokými požiadavkami na povrch** až po predbežné leštenie.

Technický opis

Zrnitosť	500
Ø kotúčov	150 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Brúsna podložka	Tkaná sieť
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm

Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150	567887 150
Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150