

**STARCKE®****Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1, Ø 150 mm, Zrinitosť: 60**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567775 60     |
| GTIN             | 4002748776670 |
| Trieda položky   | 56Z           |

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsny papier** Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom**.

Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu **(A)**.

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a samoprilhavá** pre rýchlu výmenu kotúča.

So 6-násobným dierovaním pre brúsku Atlas Copco RO150 (č. 073700-150), pre Bosch, Metabo atď.

### Použitie:

**Univerzálne použiteľné** na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Na **excentrické brúsky** s brúsnyimi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť **40m/s**.

## Technický opis

|           |        |
|-----------|--------|
| Zrinitosť | 60     |
| Ø kotúčov | 150 mm |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Skratka pre brúsivo          | A                              |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                        |
| Atribút Názov produktu       | Ø 150 mm                       |
| Počet odsávacích otvorov     | 7                              |
| Pohonný stroj                | Pneumatická excentrická brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 40 m/s                         |
| Druh produktu                | Brúsny kotúč so suchým zipsom  |

## Údaje o užívatelovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | podmienene vhodný |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Nátery                        | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147 | 567990 147 |
|  | 567887 150 |

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø  
150

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150

567885 150