

**Vidlicový klúč krúžkový tvar otvorený, Rozmer cez steny: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 612920 22 |
| GTIN | 4018754003433 |
| Trieda položky | 63A |

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke, hlava so štvorhranom na uchytenie pohonných nástrojov, ako sú račňa, predĺženie atď.

Použitie:

Vďaka možnosti použitia rôznych pohonných nástrojov sú skrutky dobre prístupné aj na ťažko dostupných miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Upozornenie:

Vhodné pohonné nástroje pozri č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

Technický opis

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec |
| Rozmer cez steny | 22 mm |
| Hrúbka hlavy h | 19 mm |
| Šírka hlavy b | 33,5 mm |
| Dĺžka L | 45,3 mm |
| Tvar, výstup | krúžkový tvar, otvorený |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Materiál | chróm-legovaná oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ | 635025 |
| Univerzálny kľb 3/8 palca QuickRelease Typ 3/8 | 636250 3/8 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75 | 635429 75 |
| Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8 | 636200 3/8 |
| Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom a otočnou rukoväťou | 635220 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125 | 635420 125 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240 | 635429 240 |
| Predĺženie, 3/8 palca QuickRelease Celková dĺžka 240 | 635645 240 |
| Račňa s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 3/8 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom | 635190 |
| Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8 | 636220 3/8 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 40 | 635400 40 |
| Račňa s jemnými zubami „Zyklop Metal“ prevliekací štvorec, 3/8 palcová s vyhadzovačom | 635290 |
| Prevliekacia račňa, 3/8 palcová s krátkou rukoväťou | 635900 |
| Priečna rukoväť, 3/8 palca QuickRelease Celková dĺžka 165 | 635750 165 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 160 | 635400 160 |
| Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200 | 635729 200 |
| Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8 | 636229 3/8 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 40 | 635420 40 |
| Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8 | 635090 3/8 |
| Špeciálne predĺženie 3/8 palca | 612950 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240 | 635400 240 |

| | |
|--|------------|
| Predĺženie, 3/8 palcaohybný Celková dĺžka 194 | 635600 194 |
| Kĺbová račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom | 635335 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75 | 635420 75 |
| Kĺbová rukoväť, 3/8 palca | 636000 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125 | 635429 125 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125 | 635400 125 |
| Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165 | 635700 165 |
| Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 160 | 635645 160 |
| Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200 | 635720 200 |
| Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 75 | 635645 75 |
| Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom | 635295 |
| Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75 | 635400 75 |