

**MIRKA****Kotúč ABRALON™, Ø 150 mm, Zrnitost: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567900 1000
GTIN	6416868657043
Trieda položky	56M

**Popis****Prevedenie:**

Patentovaný systém povrchovej úpravy ABRALON™ pozostáva z tkanej sieťoviny s povrchom z karbidu kremíka na tenkej vrstve peny. Výhody sú:

- **Brúsna sieťka umožňuje voľnú cirkuláciu vody a vzduchu, brúsny prach sa účinne odstraňuje.**
- **Vysoko účinný – skrátený pracovný čas a dlhé prestoje.**

**Použitie:**

Na ručné a strojové **suché alebo mokré brúsenie** kontúr, tvarov, kovov **s vysokými požiadavkami na povrch** až po predbežné leštenie.

**Technický opis**

Zrnitosť	1000
Ø kotúčov	150 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Brúsna podložka	Tkaná sieť
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm

Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150	567887 150
Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150