

**MIRKA****Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Zrnitosť: 800****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567804 800
GTIN	6416868220308
Trieda položky	56M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v **sieťovej štruktúre** s tisíckami otvorov.

**ABRANET® ACE** s optimalizovanou brúsnou sieťkou a **keramickým zrnom (CER)** ponúka vynikajúci brúsny výkon a **dlhšiu životnosť**.

**Výhoda:**

- **Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.**
- **Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).**
- **Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.**
- **Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.**

**Použitie:**

Ideálny na použitie pri **velmi tvrdých materiáloch**, napr. laky s UV ochranou, základné nátery, tvrdé drevo, vhodný aj na ocelové materiály.

**Technický opis**

Zrnitosť	800
----------	-----

Ø kotúčov	150 mm
Séria	ABRANET® ACE
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150	567887 150