


**STARCKE®****Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) 8-násobné dierovanie + 1, Ø 150 mm, Zrinitosť: 600**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	567755 600
GTIN	4002748761607
Trieda položky	56Z

## Popis

### Prevedenie:

**Brúsny papier** Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s **vysokou pevnosťou a hustým posypom.**

Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu (A).

**Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a samoprilhavá** pre rýchlu výmenu kotúča.

S 9-násobným dierovaním pre Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 s odsávaním.

### Použitie:

**Univerzálne použiteľné** na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.

Na **excentrické brúsky** s brúsnyimi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť **40m/s.**

## Technický opis

Zrinitosť	600
Ø kotúčov	150 mm

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	9
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150

567887 150

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147

567990 147

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150

567885 150