

**HOLEX****Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,  
Zrnitosť: 220****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567790 220    |
| GTIN             | 4045197526465 |
| Trieda položky   | 52M           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče na suchý zips s **papierovým podkladom**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.

Brúsny kotúč so suchým zipsom s poloopeným rozptylom, korund (A).

**Použitie:**

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny **všestranný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

**Technický opis**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Zrnitosť                     | 220     |
| Ø kotúčov                    | 150 mm  |
| Skratka pre brúsivo          | A       |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Atribút Názov produktu      | Ø 150 mm                       |
| Počet odsávacích otvorov    | 15                             |
| Pohonný stroj               | Pneumatická excentrická brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s                         |
| Druh produktu               | Brúsny kotúč so suchým zipsom  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Nátery                        | vhodný            |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150                | 567885 150 |
| Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø 150 | 567887 150 |
| Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147          | 567990 147 |