



12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637000 12
GTIN	4018754001958
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 637029

Technický opis

Dĺžka	28 mm
Rozmer cez steny	12 mm
Ø na strane výstupu	16,9 mm

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča