



## 12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 9/16palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637100 9/16
GTIN	4018754004256
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

#### Norma:

DIN 3124

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

Rozmer cez steny	9/16 palec
Ø na strane výstupu	20,2 mm
Dĺžka	31 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča