

Garant**6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637125 8 |
| GTIN | 4045197497222 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Ø na strane výstupu | 11,8 mm |
| Dĺžka | 25,5 mm |
| Rozmer cez steny | 8 mm |
| Rozmer cez steny | 5/16 palec |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec |
| 6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |