

Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1.1/2, Rozmer cez steny: 105mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 653950 105 |
| GTIN | 4991644465330 |
| Trieda položky | 63R |

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:**DIN 3129****Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------------|--------|
| Dĺžka | 120 mm |
| Rozmer cez steny | 105 mm |
| Ø na strane výstupu | 146 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Pohonný štvorhran | 1.1/2 palec |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč |
| vhodné pre používanie stroja | áno |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Gumový krúžok na vložky, 1.1/2 palca Ø 134 | 653990 134 |
| Spojovací kolík pre vložky, 1.1/2 palca Ø×Dĺžka 7X110 | 653995 7X110 |