



## Dielenský skúšobný prístroj SENSOTORK®, Maximálny ťahovací moment: 100Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654250 100
GTIN	4018754155781
Trieda položky	63B

### Popis

#### Prevedenie:

#### Kompaktný dielenský skúšobný prístroj pre momentové kľúče.

Vymeniteľné snímače nameraných hodnôt umožňujú flexibilné rozšírenie. Vysoká presnosť vďaka plochým snímačom nameraných hodnôt (nízke priečne sily) so spracovaním a digitalizáciou nameranej hodnoty priamo v snímači (odchýlka zobrazenia od nameranej hodnoty je  $\pm 0,25\%$  v rozsahu od 20 % do 100 % menovitej hodnoty;  $\pm 0,5\%$  v rozsahu od 10 % do 20 % menovitej hodnoty a  $\pm 1\%$  v rozsahu od 2 % do 10 % menovitej hodnoty).

Veľmi bezpečný vďaka dodatočnému zobrazeniu skutočného krútiaceho momentu pri spustení momentových kľúčov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane snímača nameraných hodnôt, držiaka, zobrazovacieho prístroja, statívu pre zobrazovacie prístroj, špirálového kábla, napájacieho zdroja s pripojovacím káblom 1,5 m, upevňovacej súpravy pre vodorovné a zvislé testovacie polohy.

#### Rozsah balenia:

Adaptér (vnútorný štvorhran x vonkajší štvorhran): 1/4 palca x 3/8 palca

### Technický opis

Rozmer $h_1$	79 mm
Rozmer $h_2$	215 mm
Rozmer b	180 mm
Rozmer l	180 mm
Hmotnosť	7 kg
Upínací štvorhran	3/8 palec
Maximálny ťahovací moment	100 Nm
Rozsah merania	2 – 100 Nm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Smer ťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Kalibračné a nastavovacie zariadenie

## Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 400/2	020140 400/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2

## Príslušenstvo

Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 1	654383 1
Snímač nameraných hodnôt Maximálny ťahovací moment 100	654255 100