



Dielenský skúšobný prístroj SENSOTORK®, Maximálny ťahovací moment: 1100Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654250 1100
GTIN	4018754181155
Trieda položky	63B

Popis

Prevedenie:

Kompaktný dielenský skúšobný prístroj pre momentové kľúče.

Vymeniteľné snímače nameraných hodnôt umožňujú flexibilné rozšírenie. Vysoká presnosť vďaka plochým snímačom nameraných hodnôt (nízke priečne sily) so spracovaním a digitalizáciou nameranej hodnoty priamo v snímači (odchýlka zobrazenia od nameranej hodnoty je $\pm 0,25\%$ v rozsahu od 20 % do 100 % menovitej hodnoty; $\pm 0,5\%$ v rozsahu od 10 % do 20 % menovitej hodnoty a $\pm 1\%$ v rozsahu od 2 % do 10 % menovitej hodnoty).

Veľmi bezpečný vďaka dodatočnému zobrazeniu skutočného krútiaceho momentu pri spustení momentových kľúčov.

Rozsah balenia:

Vrátane snímača nameraných hodnôt, držiaka, zobrazovacieho prístroja, statívu pre zobrazovacie prístroj, špirálového kábla, napájacieho zdroja s pripojovacím káblom 1,5 m, upevňovacej súpravy pre vodorovné a zvislé testovacie polohy.

Rozsah balenia:

Adaptér (vnútorný štvorhran \times vonkajší štvorhran): 1/4 palca \times 3/4 palca;

3/8 palca \times 3/4 palca;

1/2 palca \times 3/4 palca

Technický opis

Rozmer b	180 mm
Maximálny ťahovací moment	1100 Nm
Upínací štvorhran	3/4 palec
Rozmer h ₁	79 mm
Rozmer h ₂	215 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Rozmer l	180 mm
Rozsah merania	25 – 1100 Nm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Rozhranie	USB rozhranie
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Kalibračné a nastavovacie zariadenie

Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020140 1000/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2

Príslušenstvo

Snímač nameraných hodnôt Maximálny ťahovací moment 1100	654255 1100
Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 3	654383 3
Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 4	654383 4
Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 2	654383 2