

**HOLEX****Vejárovitý brúsny valec rúno (A), Ø 100×50 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 568474 100    |
| GTIN             | 4045197680624 |
| Trieda položky   | 52E           |

**Popis****Prevedenie:**

Štandardné rozmery **Ø 100 × 100 mm** alebo úzka verzia **Ø 100 × 50 mm** na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Rúno pretkané normálnym korundom (A).

**Použitie:**

Rýchle **cistenie** a **hladenie** povrchov.

**Upozornenie:**

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

**Technický opis**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| odporúčané otáčky            | 2800 min <sup>-1</sup> |
| Brúsna podložka              | cistiace rúno          |
| Porovnanie zrnitosti         | 100                    |
| Skratka pre brúsivo          | A                      |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ø valčekov             | 100 mm                       |
| Šírka valca            | 50 mm                        |
| Atribút Názov produktu | Ø 100×50 mm                  |
| Ø otvora               | 19 mm                        |
| Druh produktu          | Rúnový vejárový brúsny valec |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Nátery                        | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |