



Prevodník „FMT“, Maximálny ťahovací moment: 10Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654350 10
GTIN	2050001016676
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

- **Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).**
- **Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).**

Rozsah balenia:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Upozornenie:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Technický opis

Upínací štvorhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	10 Nm
Rozsah merania	0,5 - 10 Nm
Upínací šesťhran	1/4 palec
Kalibrácia	O4
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu
Služby	
Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrácia DAkKS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2
Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400
Kalibrácia DAkKS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2
Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100
Príslušenstvo	
Simulátor kĺbov Maximálny ťahovací moment 10	654352 10