


**Diamantový brúsny kotúč PREMIUM*** na kameň, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569640 125
GTIN	9003173483879
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Robustný úzky oceľový tanier so spájkovanými diamantovými segmentmi, ktoré sú zaliate v špeciálnom materiáli. Vysoký **úberový výkon, extrémna živostnosť** a **chod bez vibrácií** (čistejšie povrchy), pre brúsenie za sucha.

Použitie:

Na brúsenie, vyrovnávanie, vyhladenie kameniva a betónu na uhlových brúskach. Optimálny počet otáčok 10 000 – 12 000 min⁻¹. Maximálna rýchlosť 15000 min⁻¹.

Materiál:

Vhodné na betón.

Technický opis

Nosné teleso	Oceľový tanier
Popis tvaru	ploché
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Pohonný stroj	Uhlová brúska

odporúčané otáčky	10000 - 12000 min ⁻¹
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny tanier