

**Snímač nameraných hodnôt, Maximálny ťahovací moment: 100Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	654255 100
GTIN	4018754224395
Trieda položky	63B

Popis**Prevedenie:**

Vysoká presnosť dosiahnutá úpravou a digitalizáciou nameraných hodnôt priamo v snímači nameraných hodnôt. Odolné proti priečnym silám vďaka mimoriadne plochej konštrukcii.

Vhodné pre:

Dielenský skúšobný prístroj č. 654250.

Upozornenie:

Skúšobné prístroje a snímače nameraných hodnôt s ďalšími meracími rozsahmi sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	2,5 kg
Maximálny ťahovací moment	100 Nm
Rozsah merania	2 - 100 Nm
Upínací štvorhran	3/8 palec
Smer vťahovania	ťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu

Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Služby

Kalibrácia obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 400/2	020140 400/2
Kalibrácia DAkkS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2

Príslušenstvo

Kalibračný 4-hranný adaptér Typ 1	654383 1
-----------------------------------	----------