

HOLEX**Vejárovitý brúsny valec rúno (A), Ø 100×50 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568474 180
GTIN	4045197680631
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Štandardné rozmery **Ø 100 × 100 mm** alebo úzka verzia **Ø 100 × 50 mm** na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Rúno pretkané normálnym korundom (A).

Použitie:

Jemná tkanina pre **lahké čistiace práce a rovnomerné dokončenie povrchu.**

Upozornenie:

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

odporúčané otáčky	2800 min ⁻¹
Brúsna podložka	čistiace rúno
Porovnanie zrnitosti	180
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	50 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×50 mm
Ø otvora	19 mm
Druh produktu	Rúnový vejárový brúsny valec

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		