



## Prevodník „FMT“, Maximálny ťahovací moment: 25Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654350 25
GTIN	5060922232939
Trieda položky	66D

### Popis

#### Prevedenie:

- **Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).**
- **Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).**

#### Rozsah balenia:

**Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.**

Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

#### Upozornenie:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

### Technický opis

Rozsah merania	1,25 - 25 Nm
Upínací šesťhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	25 Nm
Upínací štvorhran	1/4 palec
Upínací štvorhran	3/8 palec
Kalibrácia	O4
Smer vŕahovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

## Služby

Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000	020130 1000
Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400	020120 400
Kalibrácia DAkKS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2	020150 1000/2
Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100
Kalibrácia DAkKS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 0,1-1100/2	020150 0,1-1100/2

## Príslušenstvo

Simulátor kĺbov Maximálny ťahovací moment 25	654352 25
--	-----------