

**Prevodník „FMT“, Maximálny ťahovací moment: 150Nm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 654350 150 |
| GTIN | 5060922233035 |
| Trieda položky | 66D |

Popis**Prevedenie:**

- **Statické snímače s káblom (2 m) pre priame pripojenie k číslu 654300 alebo č. 654340 (automatické rozpoznanie kalibračných údajov).**
- **Priame upevnenie na pracovnú plochu pomocou 3 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky).**

Rozsah balenia:

Vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

Až po veľ. 150 vrátane a so simulátorom skrutkového spoja na kontrolu elektrických a pneumatických skrutkovačov. V stabilnom plastovom kufri.

Upozornenie:

Nevhodné pre skrutkovače s príklepom!

Technický opis

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Maximálny ťahovací moment | 150 Nm |
| Rozsah merania | 7,5 - 150 Nm |
| Upínací štvorhran | 3/8 palec |
| Upínací štvorhran | 1/2 palec |
| Kalibrácia | O4 |
| Smer vťahovania | ťahovanie doprava |

| | |
|----------------------------------|--|
| Presnosť merania krútiaci moment | ±0,5 % |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Druh produktu | Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu |

Služby

| | |
|--|---------------|
| Kalibrácia vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 400 | 020120 400 |
| Kalibrácia DAkKS vpravoMomentová skúšačka/senzor Typ 1000 | 020130 1000 |
| Kalibrácia DAkKS obojstranneMomentová skúšačka/senzor Maximálny ťahovací moment 1000/2 | 020150 1000/2 |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Simulátor kĺbov Maximálny ťahovací moment 150 | 654352 150 |
|---|------------|