

Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1.1/2, Rozmer cez steny: 70mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	653950 70
GTIN	4991644465217
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Norma:**DIN 3129****Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Rozmer cez steny	70 mm
Ø na strane výstupu	103 mm
Dĺžka	100 mm

Pohonný štvorhran	1.1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

Príslušenstvo

Spojovací kolík pre vložky, 1.1/2 palca ØxDĺžka 7X75	653995 7X75
Gumový krúžok na vložky, 1.1/2 palca Ø 95	653990 95