

**Deliaci kotúč STANDARD ** na kameň, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569700 125
GTIN	9003173677872
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny rezací kotúč (špecifikácia: **C30-BF**).

Použitie:

Na prírodný a umelý kameň, žiaruvzdorný kameň a betón.

Technický opis

Tvar	42
Popis tvaru	zalomený
Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Šírka kotúča	2,5 mm
Špecifikácia	C30-BF
Ø kotúčov	125 mm
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm

Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo	SiC
optimalizované pre materiál	Kameň
optimalizované pre materiál	Prírodný kameň
optimalizované pre materiál	Umelý kameň
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč